


Garant**Mehki čeljustni nastavki, Tip: 120S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363034 120S
GTIN	4062406131739
Razred artikla	310

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo individualnih kontur in za obdelavo občutljivih sestavnih delov.

Napotek:

Na voljo dvojno vodilo za hitro menjavo čeljusti. Izvedba S iz jekla in A iz aluminija. Žagan predhodni material, obdelana samo spodnja stran. Pri art. 363034 80A vpenjanje samo z maks. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pri art. 363034 120A vpenjanje samo z maks. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pri art. 363034 160A vpenjanje samo z maks. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Tehnični opis

Širina čeljusti b	120 mm
ustreza barvni kodi	Xtric 80
Višina čeljusti h	28 mm
Dolžina čeljusti l	50 mm
Material	1.7227
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža

