

Garant

Obračalna ploščica (za zarezovalno struženje) fina obdelava, CU7025, Širina zarezu w: 2mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273722 2
GTIN	4062406133818
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Toleranca širine zarezu w	±0,03 mm
Podajanje f	0,04 - 0,14 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Širina zarezu w	2 mm
Globina reza a _p	0,2 - 1,1 mm
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Zvrst	CU7025
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		