

**VHM rezkar HPC, TiSi, Ø f8 D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1014 16
GTIN	4045197735638
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:
Specialna prevleka TiSi.
Kot art. 203014.

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Število zob Z	4
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	36 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,055 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Toleranca nazivnega Ø	f8
Ø držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	92 mm

Ø sprostivne D ₁	15,5 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivjo	42 mm
Ø rezila D _c	16 mm
Kot spirale	35 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	TiSi
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Uni	pogojno primerno		

mokro maks.	primerno
mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno

Pribor

VHM rezkarHPC Ø f8 DC 16 mm

203014 16