

Garant**Tool24 Smartline – sistem omar vključno s pregradnim materialom, Tip: S90****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979001 S90
GTIN	4062406133948
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Prilagodljiv sistem izdaje blaga za skladiščenje, izdajo in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem se lahko dogradi in kombinira z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24. Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam. Ogradje in predali iz 1 mm jeklene pločevine. Podstavek za viličarja iz 1,75 mm jeklene pločevine. Odlagalna plošča iz bambusa.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdavanja blaga za shranjevanje in upravljanje orodja in C-artiklov.

Vsebina:

Pregradni material: 340 × art. 960540 vel. 149; 20 × art. 960560 vel. 149

Umestitev:

Število predalov × sprednja višina predala: 80×50 mm; 10×100 mm

Obseg dobave:

Razširitveni sistemi: Omarica za izdajo blaga, vključno s pregradnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Masa	640 kg
Nosilnost predalov/polic	15 kg
Uporabna širina predalov	153 mm
Skladiščna površina	8,4 m ²
Globina	750 mm
Tip	Dopolnilna omara, kompletna
Število predalov	90
Razdelitve znotraj enega predala	9×36 E
Uporabna globina predalov	612 mm
Višina	1390 mm
Širina	1159 mm
Serija	Tool24 Smartline
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Sistem izdaje blaga