

Garant

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137857 6-32
GTIN	4062406210021
Razred artikla	111

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za **procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam**, ter **materialih Duplex**.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.**
- **Večslojna prevleka TiAlN najnovejše generacije.**
- **Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost.**

Uporaba:

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Korak navoja	0,794 mm
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	2,85 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Ø držala D _s	4 mm
Velikost navoja	6-32 UNC
Globine navoja	27,78 mm
Ø navoja	3,51 mm
Število vpenjalnih utorov	3

Rezalni material	HSS E PM
Korakov na colo	32
Celotna dolžina L	56 mm
Vrsta navoja	UNC
Serija	Master Tap
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2BX
Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $2,5 \times D$ pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	28 m/min	N
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	9 m/min	M
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

