



Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev „TruCheck™ 2“, Maksimalni vrtilni moment: 1100Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654471 1100
GTIN	5060207566520
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna, priročna naprava za preizkušanje.**
- **Za pritrditev na ravnih površinah (miza, stena ipd.) s pomočjo vijakov.**
- **LCD-prikazovalnik. LED-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za dobro čitljivost v slabo osvetljenih delovnih območjih.**
- **Vgrajen priključek Micro-USB 2.0 omogoča napajanje.**
- **Merilne enote: Nm.**

Prednosti:

- **Preprosto upravljanje (minimiranje napak).**
- **Primerna tudi za uporabnike, ki niso specialisti za kalibriranje.**
- **Le en gumb za postavitve prikaza na 0.**

Uporaba:

Nastavitev in preverjanje momentnih ključev s sprožitvijo, prikazom in vrtenjem v desno.

Točnost:

Odstotna napaka izmerjene vrednosti ± 1 % za merilno območje 110–1100 Nm; ± 2 % za merilno območje, manjše od 110 Nm.

Obseg dobave:

USB-omrežni napajalnik (EU/UK/US/AUS), kabel Micro-USB 2.0, v stabilnem kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	1100 Nm
Merilno območje	50 - 1100 Nm
Globina prikazovalnika	132,5 mm
Adapter za 4-kotnik	3/4 col
Širina prikazovalnika	140 mm
Masa	3,5 kg
Višina prikazovalnika	120 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±2 %
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	100 - 240 V
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4
Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Storitve

Kalibriranje desnoNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Tip 1000	020120 1000
--	-------------