


Garant**Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 125MP****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 363000 125MP |
| GTIN | 4062406219970 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
- Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Avtomatizacijski vmesnik.
- Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
- Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Hitra in intuitivna uporaba.
- Natančnost ponovitve <0,01 mm.
- Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
- Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
- Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
- Nastavitev centra s šestilnim ključem.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, **pokrov vretena art. 363083.**

Dodatni pribor:

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

Napotek:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Maksimalni vrtilni moment | 132 Nm |
| Višina H | 54 mm |
| Masa | 10,6 kg |
| Območje vpenjanja S1 | 0 - 144 mm |
| Serija | Xtric |
| B | 125 mm |
| Vpenjalna sila do maksimalno | 32 kN |
| Mere zeva ključa | 5 mm |
| Mere zeva ključa | 13 mm |
| Barvna koda za primerni pribor | Xtric 125 |
| L | 270 mm |
| Kot obračanja | ±2 stopinj |
| Območje vpenjanja S2 | 92 - 230 mm |
| Vzdolžni utor | 20 mm |
| Medosna razdalja, spodnja stran | 96 mm |
| Vrsta izdelka | Strojni primež |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Matica za vreteno, nihajna, levo Tip 125 | 363098 125 |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 10 mm | 363076 10 |

| | |
|--|----------------|
| Vpenjalna spona Tip CS1 | 361165 CS1 |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30 mm | 363076 30 |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30C mm | 363076 30C |
| Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/138 mm | 363080 125/138 |
| Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/120 mm | 363080 125/120 |
| Mehki čeljustni nastavki Tip 160S | 363034 160S |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 25 mm | 363076 25 |
| Vretenasti ležaj, v celoti Tip 125/270 | 363008 125/270 |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 20 mm | 363076 20 |
| Matica za vreteno, toga, desno Tip 125 | 363097 125 |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 12 mm | 363076 12 |
| Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32 mm | 363076 32 |
| Mehki čeljustni nastavki Tip 160A | 363034 160A |
| Matica za vreteno, nihajna, desno Tip 125 | 363099 125 |