


Garant**Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 125SP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
- Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Avtomatizacijski vmesnik.
- Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
- Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Hitra in intuitivna uporaba.
- Natančnost ponovitve <0,01 mm.
- Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
- Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
- Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
- Nastavitev centra s šestilnim ključem.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, **pokrov vretena art. 363083.**

Dodatni pribor:

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

Napotek:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

Tehnični opis

Masa	9 kg
Območje vpenjanja S1	0 - 94 mm
Kot obračanja	±2 stopinj
Mere zeva ključa	5 mm
Mere zeva ključa	13 mm
Maksimalni vrtilni moment	132 Nm
Barvna koda za primerni pribor	Xtric 125
L	220 mm
Območje vpenjanja S2	92 - 180 mm
Serija	Xtric
Vpenjalna sila do maksimalno	32 kN
B	125 mm
Višina H	54 mm
Vzdolžni utor	20 mm
Medosna razdalja, spodnja stran	96 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Matica za vreteno, toga, desno Tip 125	363097 125
	363080 125/120

Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala
125/120 mm

Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 25 mm	363076 25
Mehki čeljustni nastavki Tip 160S	363034 160S
Matica za vreteno, nihajna, desno Tip 125	363099 125
Mehki čeljustni nastavki Tip 160A	363034 160A
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 20 mm	363076 20
Vpenjalna spona Tip CS1	361165 CS1
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 12 mm	363076 12
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30 mm	363076 30
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30C mm	363076 30C
Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/138 mm	363080 125/138
Vretenasti ležaj, v celoti Tip 125/220	363008 125/220
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32C mm	363076 32C
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 10 mm	363076 10
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32 mm	363076 32
Matica za vreteno, nihajna, levo Tip 125	363098 125