

**Garant**
**Navojne čeljusti, G: G3**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142050 G3
GTIN	4062406224035
Razred artikla	11K

**Opis**
**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 87,53 mm

Zunanji Ø: 130 mm

Višina: 25 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	87,53 mm
Smer rezanja	desni
Kakovost	A
Velikost navoja	G3

Zunanji Ø	130 mm
Višina	25 mm
Korakov na colo	11
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		