

**Ročna krožna žaga, Tip: GKS55GCE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Zmogljive krožne žage z

- **blokado vretena.**
- **Constant-Electronic.**
- **Odsesavanje prahu.**
- **Mehki zagon.**
- **Kompatibilne z vodilno letvijo (FSN 1600).**

Zmogljiva ročna krožna žaga z majhno maso in kompaktno izvedbo.

- **Spremenljivo število vrtljajev za prilagoditev hitrosti rezanja materialu, ki ga je treba razrezati.**
- **Identične linije rezanja za 90-stopinjske in 45-stopinjske reze.**
- **Velika globina rezanja: Dvostopenjsko gonilo za večjo zmogljivost rezanja.**
- **Zavora motorja in mehak zagon za varno žaganje.**

Obseg dobave:

Vključno z notranjim 6-kotnikom, HM-žaginim listom (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), vzdolžnim prislonom, vakuumskim adapterjem, vzporednim nastavkom, L-BOXX 238.

Napotek:

Liste za krožne žage najdete pod art. 583920.

Tehnični opis

Ø lista za žago	165 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	4700 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	GKS 55+ GCE
Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Poraba moči	1350 W
Maksimalna globina reza 90°	63 mm
Masa	3,8 kg
Izvedba	Ročna krožna žaga
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

List krožne žageexpert for Aluminium Ø lista D 165 mm	583920 165
---	------------