

Garant**Naprava za predhodno nastavitvev, Tip: VGBASIC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

- 10-colski zaslon na dotik z operacijskim sistemom Windows 10.
- Poudarek na intuitivni in izjemno preprosti uporabi.
- Fino nastavljanje v obeh oseh (x/z).
- Natančen konus za iglični ležaj SK 50.
- Priključek za stisnjeni zrak min. 5 barov.
- Digitalna kamera s 17-kratno povečavo.
- Napaka krožnega oz. planega teka vretena največ 5 µm.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju/proizvodnem otoku.

Obseg dobave:

Konus za iglični ležaj SK 50, merilna programska oprema v vseh najpomembnejših tujih jezikih in 3-metrski spiralni cevi za stisnjeni zrak vklj. z 1/4-colskim spojnim držalom.

Dodatni pribor:

- Podstavna omara art. 354767.
- Reducirni trni art. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Tiskalnik nalepk art 085505 vel. LW550.
- Etikete art. 085565.
- Trn za kalibriranje art. 355105 vel. 90 (pri uporabi orodij SK 50).
- Vpenjalo vretena art. 355102 vel. 1.
- Čistilnik rezilnih robov art. 354788.
- Pokrov art. 354789 vel. 1.

Tehnični opis

Globina	260 mm
Širina podnožja	580 mm
Višina	710 mm
Obremenitev vretena	50 kg
Merilno območje Z	400 mm
Masa	40 kg
Merilno območje X	400 mm
Hitra nastavitvev	Pnevmatski
Merilni postopek	Obdelava slike, 10-colski zaslon na dotik
Krmiljenje merjenja	PC-merilna elektronika
Celotna širina	975 mm
Osnovno držalo	SK 50
Priključek	100-230 V / 50-60 Hz
Točnost merjenja	0,01 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Serijska	VG Basic
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov