

FLEX**Stroj za satiniranje TRINOX FLEX, Tip: SET****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077751 SET
GTIN	4030293187184
Razred artikla	03S

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 z elektroniko za konstanten tek.

- Predizbira števila vrtljajev in tahometrični generator za konstantno število vrtljajev.
- Mehak zagon, zaščita pred preobremenitvijo in blokada pred vnovičnim zagonom po izpadu napajanja.
- Popolnoma zalita elektronska komponenta je zaščitena pred prahom.

Izjemna garnitura orodij, s hitro spojko za zamenjavo sistemskih nastavkov za satiniranje in brušenje cevi brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za satiniranje, poliranje, ščetkanje, glajenje, odstranjevanje rje in zarobka.

Obseg dobave:

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 brusni nastavek za satiniranje BS100. Vklj. z 1 brusnim nastavkom za satiniranje BS 100, 1 gumijastim zračnim valjem, 1 zračno tlačilko, 1 brusno kopreno A 280/fine, 17-delno garnituro brusnih obročev, 1 transportnim kovčkom L-BOXX® 238. 15-delna garnitura brusnih obročev vsebuje:

- 1 brusni obroč MESHFLEX A 400.
- po 3 brusne obroče ZIRCOFLEX P 80; P 120.
- 3 brusni obroči CERAFLEX K 120.
- 3 brusni obroči CORUFLEX P180.
- po 1 tulec Superfinishing S600; S 1500.

Tehnični opis

Vpenjalo za orodje	19
Območje števila vrtljajev	1000 - 3500 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	0 m/s ²
Dolžina polirnega orodja	100 mm
Masa	2,9 kg
Poraba moči	1400 W
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni Ø polirnega orodja	125 mm
Oznaka proizvajalca	Garnitura BSE 14-3 100
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Stroj za satiniranje