



## Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov, Tip: EKF452



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Razred artikla	07E

### Opis

#### Izvedba:

Stroj za posnemanje robov z mehkim zagonom in termično zaščito v kompaktni izvedbi za obdelavo ravnih robov, notranjih in zunanjih radijev ter izvrtin od  $\varnothing$  22 mm. Fina nastavitvev dopušča ozko posnetje za posnemanje zarobka, pa tudi široko posnetje robov. Z izboljšano glavo za manjše rezalne sile. Radij R 2,5 mm

#### Obseg dobave:

Vklj. z rezkarji, **3 obračalnimi ploščicami** iz karbidne trdine, kavljem za odrezke art. 084520 in transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Potreben je rob obdelovanca z višino najmanj 2 mm za vodilni valj.

### Tehnični opis

Omrežna napetost	230 V
Poraba moči	1500 W
Dolžina	310 mm
Oznaka proizvajalca	EKF452

Širina	138 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Masa	4 kg
Višina	295 mm
Radij	2,5 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

## Pribor

Garnitura obračalnih ploščic iz karbidne trdine SHM 202, 3-delna Za jeklo, radij 2,5 mm Tip SHM202	078131 SHM202
Nadomestni vijak za obračalne ploščice EKF Izvedba SCREW	078127 SCREW
Orodje za rezkanje 3-rezilno Tip ZFR452	078133 ZFR452