



## Hidravlična akumulatorska naprava za izsekovanje lukenj, Tip: M18HKP-SET



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Hidravlična akumulatorska naprava za izsekovanje lukenj **60 kN FORCE LOGIC™** za izdelavo lukenj do Ø 100 mm v 3 mm jeklo ali 2,5 mm plemenito jeklo.

- **Z notranjim 3/4-16 UNF-navojem na napravi.**
- **Sistem za hitro zamenjavo brez uporabe orodja omogoča namestitve žiga in matrice ločeno od orodja.**
- **Kompatibilna z običajnim priborom.**
- **Preprosta usmeritev s pomočjo matrice s črtnim križem.**

#### Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev M12-18C, transportni kovček, po 1 vlečni vijak 11,1 mm (7/16–20 UNF) in 19 mm (3/4–16 UNF), sistem za hitro zamenjavo brez uporabe orodja, žigi in matrice: M16, M20, M25, M32, M40.

#### Napotek:

Primerne luknjače za pločevino z metričnim navojem od art. 834000 (ne vel. 12,5) in potrebne pritezne vijake art. 834070 najdete v kataloški skupini 83.

### Tehnični opis

maksimalni premer	100 mm
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Oznaka proizvajalca	M18HKP-201CA
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
maks. globina izsekavanja v jeklo	3 mm
Masa	2,3 kg
Pakiranje	Transportni kovček
maks. globina izsekavanja v plemenito jeklo	2,5 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Iztiskovalna sila	60 kN
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Naprava za izsekovanje lukenj

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C