


**Garant****Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 125XS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 125XS
GTIN	4062406229955
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
- Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Avtomatizacijski vmesnik.
- Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
- Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Hitra in intuitivna uporaba.
- Natančnost ponovitve <0,01 mm.
- Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
- Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
- Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
- Nastavitev centra s šestilnim ključem.

**Uporaba:**

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

**Obseg dobave:**

Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, **pokrov vretena art. 363083.**

**Dodatni pribor:**

Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

#### Napotek:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

## Tehnični opis

Barvna koda za primerni pribor	Xtric 125
Serija	Xtric
Območje vpenjanja S2	92 - 146 mm
L	186 mm
Masa	7,8 kg
Mere zeva ključa	5 mm
Mere zeva ključa	13 mm
Višina H	54 mm
Maksimalni vrtilni moment	132 Nm
B	125 mm
Območje vpenjanja S1	0 - 60 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	32 kN
Vzdolžni utor	20 mm
Medosna razdalja, spodnja stran	96 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32 mm	363076 32
Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/120 mm	363080 125/120

Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 12 mm	363076 12
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30C mm	363076 30C
Mehki čeljustni nastavki Tip 160A	363034 160A
Adapterska plošča centrirne sponke Tip ZS / za Ø vpenjala 125/138 mm	363080 125/138
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 32C mm	363076 32C
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 20 mm	363076 20
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 25 mm	363076 25
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 30 mm	363076 30
Matica za vreteno, toga, desno Tip 125	363097 125
Mehki čeljustni nastavki Tip 160S	363034 160S
Matica za vreteno, nihajna, desno Tip 125	363099 125
Matica za vreteno, nihajna, levo Tip 125	363098 125
Vzporedne podloge, parmagnetna Višina 10 mm	363076 10
Nadomestno vreteno za XTRIC Tip 125XS	363084 125XS