

Garant

Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 8xD, Sistem / Ø držala: DM/50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Razred artikla	29E

Opis

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 518 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 5 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 179 mm

priporočena dolžina odrezkov: 200 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 3

Tehnični opis

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	179 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	5 mm
priporočena dolžina odrezkov	200 mm
Sistem	DM
Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208

Visokotlačna priključna cev	269207
Celotna dolžina L	518 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264838; 264839
Serijska	Master Mute
Globina notranjega struženja do	8×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

Pribor

Garnitura pritrdilnih vijakov Tip 3	269026 3
-------------------------------------	----------