

**Garant****Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 8xD, Sistem / Ø držala: QC/32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Razred artikla	29E

**Opis****Obseg dobave:**

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3.$

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Celotna dolžina L: 320 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 6 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 124 mm

priporočena dolžina odrezkov: 128 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 1

**Tehnični opis**

Srednji premik H osnovnega telesa	6 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	124 mm
Sistem	QC
priporočena dolžina odrezkov	128 mm
Garnitura montažnih vijakov	269026 1
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208

Visokotlačna priključna cev	269207
Celotna dolžina L	320 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264834; 264835
Serijska	Master Mute
Globina notranjega struženja do	8×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože