

Garant**Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 8xD, Sistem / Ø držala: DM/60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Razred artikla	29E

Opis**Obseg dobave:**

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$.

Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 628 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 10 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 230 mm

priporočena dolžina odrezkov: 240 mm

Garnitura montažnih vijakov: 269026 3

Tehnični opis

priporočena dolžina odrezkov	240 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	10 mm
Sistem	DM
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	230 mm
Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Visokotlačna priključna cev	269207

Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	628 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264838; 264839
Serija	Master Mute
Globina notranjega struženja do	8×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože