

**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-max, Ø × celotna dolžina: 35X520mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:****Specialna geometrija ploščic iz karbidne trdine za dolgo življenjsko dobo.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – ostrejša ukrivljena konica: Natančnejše vrtanje, brez zdrsa na površini, večja agresivnost v betonskem jeklu in večja hitrost vrtanja. Certifikat PGM – potrjuje natančne izvrtine, primerne za moznike, tako za kemična kot mehanska sidra. Globoka spirala za hitrejše odvajanje izvrtanega materiala in s tem manjše trenje.

Glava svedra s kvadratnim presekom od Ø 16 mm.

**Uporaba:**

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

**Napotek:**

Generacija SDS-max-7 z vgrajenimi rezili iz karbidne trdine, prilotanimi.

**Tehnični opis**

Dolžina spirale	400 mm
celotna dolžina	520 mm
Ø	35 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	SDS Max
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

