



## Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom SB, Tip: MAB845



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Razred artikla	07E

### Opis

#### Izvedba:

- **Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.**
- **Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabela napeljava v ohišju.**
- **Gonilo v oljni kopeli.**

Magnetni stroj za vrtanje z jedrom s **Swivel Base, možnostjo justiranja pri vklopljenem magnetu**. Območje vrtenja do 20° v obe strani in brezstopenjskega justiranja naprej in nazaj (15 mm). Paket moči za težko uporabo. Sveder za vrtanje z jedrom do Ø 100 mm. **Vrezovanje navoja do maksimalno M30** s

priloženimi adapterji. Vpenjalo orodij MK3 s **sistemom Keyless za hitro menjavo svedrov**. Termična zaščita in drsna sklopka varujeta stroj in orodje. Motor s 4 stopnjami gonila, polnovalno regulacijsko elektroniko in izklopom vrtilnega momenta omogoča optimalno nastavitve števila vrtljajev brez izgube zmogljivosti. **Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom Ø 17,5/21/24 mm**, globina reza 55 mm; **adapter za vrtanje navoja M20/M24/M27**.

#### Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, **magnetnim kavljem za odrezke**, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

#### Napitek:

- **Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.**

- **Magnetni stroji za vrtnanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.**
- **Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtnanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.**

## Tehnični opis

Območje vrtljajev v 3. stopnji	140 - 360 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M30 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	65 - 175 min <sup>-1</sup>
Masa	25 kg
Mere vpenjala za orodja	19 mm, 32 mm Weldon
Širina magnetne noge	220 mm
Območje vrtljajev v 4. stopnji	220 - 600 min <sup>-1</sup>
Poraba moči	1800 W
Delovni hod	255 mm
Maksimalni Ø grezenja	50 mm
Dolžina	370 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	40 - 110 min <sup>-1</sup>
Višina	475 mm
Dolžina magnetne noge	110 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	31,75 mm
Oblika vpenjala za orodja	MK3
Oznaka proizvajalca	MAB845
Maksimalni Ø vrtnanja z jedrom v jeklo	100 mm
Širina	240 mm
Maksimalni Ø povrtavanja	31,75 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtnanje z jedrom

