

**Garant**
**VHM-rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201303 3
GTIN	4062406152598
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil  $L_c$ : 5 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala  $D_s$ : 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	50 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	2
Kot spirale	30 stopinj
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm

Oblika držala	HB
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil $L_c$	5 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	3 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar