

**Garant**
**VHM-rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201303 5,75
GTIN	4062406155445
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 10 mm

Celotna dolžina L: 54 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

## Tehnični opis

Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	54 mm
Število zob Z	2
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Kot spirale	30 stopinj
Oblika držala	HB
Dolžina rezil $L_c$	10 mm
Toleranca nazivnega $\emptyset$	e8
$\emptyset$ rezila $D_c$	5,75 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar