



## Navojne čeljusti, M: M20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	140460 M20
GTIN	4062406233426
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq$  M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani;** cepilni kot pribl. 15°.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 2,5 mm

Zunanji Ø: 45 mm

Višina: 18 mm

### Tehnični opis

Zunanji Ø	45 mm
Višina	18 mm
Korak	2,5 mm
Velikost navoja	M20
Kakovost	DIN 13 6g

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		