

**Garant**
**VHM-rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201303 14
GTIN	4062406155568
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil  $L_c$ : 18 mm

Celotna dolžina L: 75 mm

Ø držala  $D_s$ : 14 mm

Oblika držala: HB

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

## Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil $L_c$	18 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	2

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Oblika držala	HB
Ø rezila D <sub>c</sub>	14 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Držalo	DIN 6535 HE s h6
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju ne
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar