



Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, Ø D / število rezil Z: 20/3Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Razred artikla	250

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	80 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	160 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Število rezil Z	3
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Ø rezila D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	33 mm
Kot rampe α_{maks}	1,52 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	11,3 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------