

Garant**Brusna gobica v roli mehka, 100 mm × 24 m, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557460 60
GTIN	4062406154486
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusna gobica v roli, obložena z **običajnim korundom (A)**. Keramična prevleka za daljšo življenjsko dobo. Shranjevanje v praktični podajalni škatli z odprtino za hitro ugotavljanje napolnjenosti.

Prednosti:

Čisti penasti nosilni material. Tako se doseže največja možna fleksibilnost in prepreči iztrganje brusnih zrn. Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil. **200 perforiranih blazin** 100×120×3 mm.

Uporaba:

Fino brušenje kontur, robov in težko dostopnih mest, npr. pri pripravi na lakiranje ali pri čiščenju. Za mokro in suho brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Stopnja preciznosti	srednja
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Širina	100 mm
Višina	3 mm
Dolžina	120 mm
Značilnost blagovnega imena	100 mm × 24 m
Število prevlečenih površin	1
Število gobic	200
Vrsta izdelka	Brusna gobica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

