



Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 32/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Razred artikla	250

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Število rezil Z	5
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing rezila D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	23,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Kot rampe α_{maks}	0,74 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------