



## Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, $\varnothing D$ / število rezil Z: 25/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Razred artikla	250

### Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
$\varnothing$ rezila $D_c$	25 mm
Vpenjalni navoj M	M12
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	16,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,05 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------