


**TNMG 160408, Zvrst: CA515**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 160408 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PQ

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 105 - 510 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	105 - 510 m/min
Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje