

**SNMG 150612, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 150612 CA515 Radij rezila: 1,2 mm
Zvrst: CA515
Lomilec odrezkov: PH
Globina reza a_p : 1 - 10 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Zvrst	CA515

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje