

**CNMG 120408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 480 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje