

**VNMG 160408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 510 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje