


SNMG 120408, Zvrst: CA515

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA515 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 4 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PS
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA515

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje