

**CNMM 120408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Lomilec odrezkov	PX
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje