

**DNMG 150616, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250894 CA515
GTIN	4960664676743
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150616 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 5 mmPodajanje f : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 435 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	1 - 5 mm
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PH

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje