

**CNMM 190616, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 11 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PX
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje