

Garant

Stopenjski VHM-svedri GARANT Master Steel FEED, možnost konfiguracije od 10 kosov naprej, TiAlN, Nazivni Ø, območje od ... do: 9,51-11,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	125042 9,51-11,5
GTIN	4062406159931
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Stopenjski sveder, končno brušen po podatkih naročnika.

Za izdelavo izvrtine in grezenje 90° v enem delovnem koraku brez menjave orodja.

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z **zelo velikim podajanjem**. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.

Toleranca premera, prva stopnja: h7.

Toleranca svedra ($\varnothing D_1$): m7.

Toleranca prve stopnje ($\varnothing D_2$) h7.

Napotek:

Nazivni Ø in dolžina stopnje z možnostjo konfiguracije (poljubna izbira v območju po tabeli), brušeno po podatkih naročnika.

Tehnični opis

Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	102 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,44 mm/v
Ø D_2 2. stopnje s posnetim robom h7	12 mm
Število zob Z	3
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Dolžina utorov L_c	55 mm
Višina stopnje L_1 min–maks	11,5 - 30,25 mm

Nazivni $\varnothing D_c$	9,51 - 11,5 mm
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega \varnothing	m7
Kot konice	145 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot grezila	90 stopinj
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG	primerno	130 m/min	K
GGG	primerno	80 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		

