

**WNMG 080408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Razred artikla	25E

**Opis**

WNMG 080408 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 435 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,07 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje