

**DCMT 11T302, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 390 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje