


CCMT 09T308, Zvrst: CA515

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 380 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje