

**WNMG 080416, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252118 CA515
GTIN	4960664678761
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080416
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje