

**VBMT 110304, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 390 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje