

**VBMT 110308, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 110308 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 390 m/min**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 390 m/min
Glavna uporaba	P

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje