

**DCMT 070204, Zvrst: CA515**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260483 CA515  |
| GTIN                  | 4960664675920 |
| Razred artikla        | 25E           |

## Tehnični opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Lomilec odrezkov                        | GK                      |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen             |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 110 - 390 m/min         |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 3 mm              |
| Radij rezila                            | 0,4 mm                  |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v          |
| Glavna uporaba                          | P                       |
| Zvrst                                   | CA515                   |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | HM                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | DCMT 070204             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                       |

|               |   |
|---------------|---|
| Toleranca     | M                                       |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |