

**CCMW 09T302, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260194 CA515
GTIN	4960664674930
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje