


VBMT 160404, Zvrst: CA515

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261182 CA515 |
| GTIN | 4960664678143 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

VBMT 160404 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 390 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 110 - 390 m/min |
| Globina reza a_p | 0,5 - 2 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Lomilec odrezkov | HQ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | CA515 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |