

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WQ
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje