



Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 12,4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni \varnothing vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

Tehnični opis

D ₂ najmanjši \varnothing vpetja	7,2 mm
Vpenjalna sila	4,2 kN
H	21,8 mm
\varnothing D ₄	M 3/21
\varnothing D ₃	M4
Zunanji \varnothing D	29,72 mm

Zunanji $\varnothing D_1$	12,4 mm
H_1	16 mm
maksimalni zatezni moment	5 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,25 mm
Toleranca zunanjega \varnothing	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn