

KÄRCHER**Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT55T2ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Zmogljivi večnamenski sesalniki za **mokro in suho sesanje** z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. **Samodejni izklop** pri dosegu nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.

- **Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Vrhunski industrijski sesalnik z dvema sesalnima turbinama brez vzdrževanja in posodobljenim sistemom za samodejno čiščenje filtra Tact² za kontinuirano delo brez prekinitev.**
- **Izjemno primeren tudi za odstranjevanje večjih količin finega prahu, grobe umazanije in tekočin.**
- **Za praznjenje je mogoče zbiralnik iz plemenitega jekla v celoti odstraniti iz podvozja in ga ločeno transportirati na mesto praznjenja.**
- **Antistatični sistem (ozemljitev do priključka sesalne cevi) in zaščitni razred I.**
- **Robustna 55-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.**

Obseg dobave:

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Napotek:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

Tehnični opis

Primerno za fini prah	da
Pretok zraka	2x74 l/s
Delovni hrup	73 dB(A)
Oznaka proizvajalca	NT 55/2 Tact ² Me I
Poraba moči	2760 W
Čiščenje filtra	Samodejno čiščenje filtra Tact ²
Dolžina kabla	10 m
Antistatični sistem	da
Dolžina	710 mm
Masa	45 kg
Razred sesanja prahu	L
Širina	570 mm
Število turbin	2
Vakuum	254 mbar
Velikost priključka	40 mm
Višina	1070 mm
Prostornina zbiralnika	55 l
Dolžina sesalne cevi	4 m
Filtrski sistem	Filter
Posebnosti	Zbiralnik iz nerjavnega jekla, antistatična izvedba, zaščitni razred I
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Šoba za reže, ozka, 13 mm Velikost priključka DN40	078528 DN40
Gumijasta poševna cevna šoba Velikost priključka DN40	078527 DN40