



Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama in nevrtiljivim vretenom, Merilno območje: 75-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Z velikimi kaljenimi merilnimi krožniki. Kovan in lakiran lok.
Izvedba z nevrtiljivim vretenom.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,8.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega krožnika	19,5 mm
Kalibriranje	B2
Kalibriranje	B1
Kalibriranje	B2
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Korak vretena	0,5 mm
Vzporednost merilnih ploskev	5 µm

Ø vretena	8 mm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75
---	-----------